

TECHNISCHE GEGEVENS

Hieronder vindt u de meest toegepaste accessoires. In ons laboratorium voor lucht- en geluidstechniek kunnen wij op de individuele klant afgestemde oplossingen testen.

LUCHTSTROOM

In de tabel ziet u hoeveel lucht wordt aangevoerd bij een drukval van 10 Pa en 15 Pa. Deze waarden gelden voor een complete installatie, bestaande uit een lucht-geleider met basisfilter, kanaal en gevelrooster.

Luchtgeleider model	Luchtstroom dm ³ /s bij 10 Pa	Luchtstroom dm ³ /s bij 15 Pa
Flexi-G	6	8
Mini-G, Mini-S	7	9
Maxi-G	7	8